

HTI 2500 W/SE XS

HTI | Lampy metalohalogenkowe, jednotrzonkowe



Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka luminancja
- Wysoka skuteczność świetlna i sprawność



Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowa	250000 W
Napięcie nominalne	105 V
Napięcie pracy lampy	115 V
Prąd znamionowy	238 A
Prąd lampy	238 A

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	240000 lm
Luminancja	30000 cd/cm ²
Temperatura barwowa	6000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	90
Skuteczność świetlna	95 lm/W

Wymiary i waga



Średnica	3300 mm
Długość	1800 mm
Odległość a / LCL	85,0 mm

Trwałość

Trwałość	600 h
----------	-------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G22 ¹⁾
-----------------------------------	-------------------

Karta katalogowa produktu

Uwaga dotycząca produktu	Trzonek GY22. Napięcie zapłonu może być przykładane tylko do cienkich pinów/XS = eXtreme Seal (maksymalna dopuszczalna temperatura folii 450 ° C)/Ważne: styki podstawy są zwarte; elektroda najdalej umieszczona jest podłączona za pomocą przewodu
--------------------------	--

1) Ważne: styki podstawy są zwarte; elektroda najdalej umieszczona jest podłączona za pomocą przewodu

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Other
-------------------------	-------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300371146
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	3978605c-1e11-462a-9ec2-94ccc12ef473

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300371146	OSRHTI2500SE	-	-	-

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach HTI podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach / oprawach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Koniecznie jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i obsługi oraz informacje dodatkowe są dostępne na życzenie lub znajdują się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.



Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300371146	HTI 2500 W/SE XS	Karton wysylkowy 1	305 mm x 82 mm x 115 mm	2.88 dm ³	287.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.