

Baby SharXS HTI 575 W/D5/56

Baby SharXS HTI | Lampy metalohalogenkowe, dwutrzonkowe



Obszar zastosowań

- Concert and effect lighting

Korzyści ze stosowania produktu

- Short 5 mm arc for high efficiency
- Overall length of 93 mm

Cechy produktu

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- Zdolność do „gorącego restartu”



Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowa	57500 W
Napięcie nominalne	930 V
Napięcie pracy lampy	95 V
Napięcie zapłonu	4,5 / 20 kVp
Prąd znamionowy	720 A
Prąd lampy	70 A

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	43000 lm
Luminancja	50000 cd/cm ²
Temperatura barwowa	5600 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	85
Skuteczność świetlna	75 lm/W

Wymiary i waga



Średnica	160 mm
Długość	930 mm
Odległość a / LCL	35,0 mm

Temperatury i warunki pracy

Maks. dopuszczalna temp. spłaszcza	450 °C
------------------------------------	--------

Trwałość

Trwałość	500 h
----------	-------

Dodatkowe dane produktu

Karta katalogowa produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	SFc11-4
-----------------------------------	---------

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
-------------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321129345
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321129345	OSRHTI57580BY	-	-	-
4008321129352	OSRHTI57580BY	-	-	-
4008321674975	OSRHTI57580BY	-	-	-

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach Baby SharXS HTI podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach / oprawach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Konieczne jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i obsługi oraz informacje dodatkowe są dostępne na życzenie lub znajdują się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321129345	Baby SharXS HTI 575 W/D5/56	Pudełko 1	165 mm x 95 mm x 48 mm	0.75 dm ³	338.00 g
4008321129352	Baby SharXS HTI 575 W/D5/56	Karton wysylkowy 10	- x - x -		
4008321674975	Baby SharXS HTI 575 W/D5/56	Karton wysylkowy 10	235 mm x 225 mm x 210 mm	11.10 dm ³	1276.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.