

4ArXS HSD

4ArXS HSD | Lampy metalohalogenkowe krótkośrubowe o przedłużonej trwałości



Obszar zastosowań

- Rozrywka
- Oświetlenie architektoniczne

Korzyści ze stosowania produktu

- Wyjątkowo długa trwałość

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	15000 W
Napięcie nominalne	970 V
Prąd znamionowy	16 A
Prąd lampy	16 A

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	12000 lm
Temperatura barwowa	7000 K

Wymiary i waga

Średnica	2000 mm
Długość	1050 mm

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G12
-----------------------------------	-----

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321625847
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach 4ArXS HSD podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Konieczne jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i obsługi oraz informacje dodatkowe są dostępne na życzenie lub znajdują się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321625847	4ArXS HSD	Składane pudełko 1	46 mm x 46 mm x 143 mm	0.30 dm ³	53.00 g
4008321625854	4ArXS HSD	Karton wysylkowy 10	245 mm x 193 mm x 119 mm	5.63 dm ³	707.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosińniki/łącza

Więcej informacji podano w następujących broszurach, dostępnych na życzenie w firmie OSRAM:

„Technologia i zastosowania lamp metalohalogenkowych”

„Wytyczne dotyczące układów zasilających i zapłonowych dla lamp metalohalogenkowych”

„Dostępność układów zasilających i zapłonowych”

„4ArXS – nie potrzeba nic więcej” – Innowacyjne lampy metalohalogenkowe dla kreatywnej architektury i oświetlenia efektowego

CD-ROM 4ArXS HSD

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.