

64674 500 W 240 V

Żarówki halogenowe, jednotrzonkowe



Obszar zastosowań

- Profesjonalne zastosowania w branży filmowej i telewizyjnej
- Teatr i sceny koncertowe
- Rozrywka

Cechy produktu

- Eksploatacja przy napięciu sieciowym: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura barwowa: 3000 K (o dłuższej trwałości)
- Temperatura barwowa: 3200 K (dla profesjonalnych zastosowań w branży filmowej i telewizyjnej)



Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64674
---------------------	-------


Dane elektryczne

Moc znamionowa	500,00 W
Napięcie nominalne	240 V
On-mode power	500.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	500.0 kWh/1000h

Dane fotometryczne

Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Φ_{use} value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3193 K
Useful luminous flux (Φ_{use}) [AGGR]	12240 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.425
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.401

Wymiary i waga



Średnica	18,0 mm
Długość	90,0 mm
Odległość a / LCL	46,5 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	8,0*18 mm ²
Średnica żarnika	18,0 mm

Trwałość

Trwałość	200 h
----------	-------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GY9.5
Lighting technology used [AGGR]	HL

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
-------------------------	---------

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Kod ANSI	FRJ
LIF	CP/82
Oznaczenie produktu	64674

Dane logistyczne

EAN 10 of contained light source	4052899015524
----------------------------------	---------------


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	15-03-2024
Primary Article Identifier	4008321099846 4052899015524
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub stratom materialnym, żarówki halogenowe mogą być eksploatowane tylko w odpowiednich oprawach, wyposażonych w odpowiednie elementy zabezpieczające (siatki itp.) gwarantujące, że w przypadku pęknięcia żarówki nie wydostaną się żadne części / odłamki, oraz że podczas eksploatacji nie będzie wydostawać się promieniowanie nadfioletowe. Musi być również umieszczony znak ostrzegawczy informujący, że żarówka jest źródłem dużej ilości ciepła. Szczegółowe informacje dostępne na żądanie.



Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321099846	64674 500 W 240 V	Składane pudełko 1	- x - x -		
4008321099853	64674 500 W 240 V	Karton wysylkowy 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm ³	363.00 g
4052899015524	64674 500 W 240 V	Składane pudełko 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm ³	34.00 g
4052899015531	64674 500 W 240 V	Karton wysylkowy 12	180 mm x 140 mm x 127 mm	3.20 dm ³	492.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Podsumowanie lamp studyjnych znajduje się na plakacie ze studyjnymi lampami halogenowymi.
Więcej informacji na temat żarówek halogenowych do studia, na scenę i do telewizji znajdziesz w broszurze:
„Dobre wiadomości dla show-businessu”
„Żarówki halogenowe wysokiego napięcia” – lista odnośników

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.