

64789 2000 W 230 V

Żarówki halogenowe, jednotrzonkowe



Obszar zastosowań

- Profesjonalne zastosowania w branży filmowej i telewizyjnej
- Teatr i sceny koncertowe
- Rozrywka

Cechy produktu

- Eksploatacja przy napięciu sieciowym: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura barwowa: 3000 K (o dłuższej trwałości)
- Temperatura barwowa: 3200 K (dla profesjonalnych zastosowań w branży filmowej i telewizyjnej)



Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64789 CP/73 FKK
---------------------	-----------------


Dane elektryczne

Moc znamionowa	2000,00 W
Napięcie nominalne	230 V
On-mode power	1995.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	1995.0 kWh/1000h

Dane fotometryczne

Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Φ_{use} value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3139 K
Useful luminous flux (Φ_{use}) [AGGR]	46095 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.427
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.400

Wymiary i waga



Średnica	35,0 mm
Długość	210,0 mm
Odległość a / LCL	127,0 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	20,0*19,0 mm ²
Średnica żarnika	19,0 mm

Trwałość

Trwałość	400 h
----------	-------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G38
Lighting technology used [AGGR]	HL

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 90
-------------------------	------

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Kod ANSI	FKK/FKP
LIF	CP/73
Oznaczenie produktu	64789 CP/73 FKK

Dane logistyczne

EAN 10 of contained light source	4008321654021
----------------------------------	---------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	15-03-2024
Primary Article Identifier	4050300219103 4008321654021
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub stratom materialnym, żarówki halogenowe mogą być eksploatowane tylko w odpowiednich oprawach, wyposażonych w odpowiednie elementy zabezpieczające (siatki itp.) gwarantujące, że w przypadku pęknięcia żarówki nie wydostaną się żadne części / odłamki, oraz że podczas eksploatacji nie będzie wydostawać się promieniowanie nadfioletowe. Musi być również umieszczony znak ostrzegawczy informujący, że żarówka jest źródłem dużej ilości ciepła. Szczegółowe informacje dostępne na żądanie.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321654021	64789 2000 W 230 V	Składane pudełko 1	222 mm x 89 mm x 95 mm	1.88 dm ³	305.00 g
4008321984289	64789 2000 W 230 V	Karton wysylkowy 6	289 mm x 213 mm x 267 mm	16.44 dm ³	2815.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosińniki/łącza

Podsumowanie lamp studyjnych znajduje się na plakacie ze studyjnymi lampami halogenowymi. Więcej informacji na temat żarówek halogenowych do studia, na scenę i do telewizji znajdziesz w broszurze: „Dobre wiadomości dla show-businessu” „Żarówki halogenowe wysokiego napięcia” – lista odnośników

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.