

93723 1200 W 80 V

Żarówki halogenowe, jednotrzonkowe



Obszar zastosowań

- Profesjonalne zastosowania w branży filmowej i telewizyjnej
- Teatr i sceny koncertowe
- Rozrywka

Cechy produktu

- Eksploatacja przy napięciu sieciowym: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura barwowa: 3000 K (o dłuższej trwałości)
- Temperatura barwowa: 3200 K (dla profesjonalnych zastosowań w branży filmowej i telewizyjnej)



Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	HP 1200W 80V G2
---------------------	-----------------


Dane elektryczne

Moc znamionowa	120000 W
Napięcie nominalne	120 V
On-mode power	1245.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	1245.0 kWh/1000h

Dane fotometryczne

Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Φ_{use} value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3249 K
Useful luminous flux (Φ_{use}) [AGGR]	32350 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.420
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.398

Wymiary i waga



Średnica	2540 mm
Długość	1207 mm
Odległość a / LCL	63,5 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	12,7*12,7 mm ²
Średnica żarnika	12,7 mm

Trwałość

Trwałość	300 h
----------	-------

Karta katalogowa produktu

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G22
Lighting technology used [AGGR]	HL

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Other
-------------------------	-------

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Kod ANSI	Other
LIF	CP/110
Oznaczenie produktu	HP 1200W 80V G2

Dane logistyczne

EAN 10 of contained light source	4008321370594
----------------------------------	---------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	22-04-2024
Primary Article Identifier	4008321370594
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub stratom materialnym, żarówki halogenowe mogą być eksploatowane tylko w odpowiednich oprawach, wyposażonych w odpowiednie elementy zabezpieczające (siatki itp.) gwarantujące, że w przypadku pęknięcia żarówki nie wydostaną się żadne części / odłamki, oraz że podczas eksploatacji nie będzie wydostawać się promieniowanie nadfioletowe. Musi być również umieszczony znak ostrzegawczy informujący, że żarówka jest źródłem dużej ilości ciepła. Szczegółowe informacje dostępne na żądanie.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321370594	93723 1200 W 80 V	Składane pudełko 1	57 mm x 57 mm x 191 mm	0.62 dm ³	128.00 g
4008321370600	93723 1200 W 80 V	Karton wysylkowy 12	250 mm x 190 mm x 216 mm	10.26 dm ³	1680.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosińniki/łącza

Podsumowanie lamp studyjnych znajduje się na plakacie ze studyjnymi lampami halogenowymi.
Więcej informacji na temat żarówek halogenowych do studia, na scenę i do telewizji znajdziesz w broszurze:
„Dobre wiadomości dla show-businessu”
„Żarówki halogenowe wysokiego napięcia” – lista odnośników

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.