

XBO 150 W/4

XBO Xenon short-arc lamps without reflector | Lamy ksenonowe krótkoładkowe bez reflektora



Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo wysoka luminancja (punktowe źródło światła)
- Stała jakość barw, niezależnie od typu i mocy lampy
- Stała barwa światła w ciągu całego cyklu trwałości lampy
- Długa trwałość lampy

Cechy produktu

- Temperatura barwowa: ok. 6000 K (światło dzienne)
- Wysoki wskaźnik oddawania barw: $R_a >$
- Ciągłe widmo w zakresie widzialnym
- Wysoka stabilność łuku elektrycznego
- Zdolność do „gorącego restartu”
- Ściemnialne
- Światło natychmiast po włączeniu



Dane techniczne

Dane elektryczne


Moc lampy	130 W
Prąd lampy	75 A
Rodzaj prądu	DC

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	3000 lm
Światłość	300 cd ¹⁾
Luminancja	15000 cd/cm ² ¹⁾

¹⁾ Typowe początkowe dane fotometryczne

Wymiary i waga



Długość	1500 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	127,00 mm
Masa produktu	10000 g

Trwałość

Trwałość	1200 h
----------	--------

Dodatkowe dane produktu

Anoda (standardowe oznaczenie)	SFc12-4
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFcX12-4

Możliwości

Chłodzenie	Wymuszone
Dozwolona pozycja pracy	≤ 15 ¹⁾
Zastosowanie	Inny

Karta katalogowa produktu

1) Anoda (+) u góry

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300508382
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	233c237a-3183-44a5-b9da-6dd186a65e22


Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300508382	OSRXBO1504	-	-	-
4050300508382	OSRXBO1504	-	-	-

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne w stanie gorącym i zimnym, lampy XBO muszą być eksploatowane w odpowiednich, zamkniętych obudowach. Podczas manipulowania nimi, zawsze używać dostarczonych w komplecie opakowań ochronnych. Mogą one być używane bez osłony jedynie w przypadku przedsięwzięcia odpowiednich środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.



Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300508382	XBO 150 W/4	Składane pudełko 1	224 mm x 95 mm x 60 mm	1.28 dm ³	186.00 g
4050300508399	XBO 150 W/4	Karton wysylkowy 10	306 mm x 235 mm x 200 mm	14.38 dm ³	2245.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Dokładniejsze informacje techniczne na temat lamp XBO oraz informacje dla producentów osprzętu sterującego są dostępne bezpośrednio w firmie OSRAM.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.