

XBO 150 W/CR OFR

XBO Xenon short-arc lamps without reflector | Lampy ksenonowe krótkołukowe bez reflektora



Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo wysoka luminancja (punktowe źródło światła)
- Stała jakość barw, niezależnie od typu i mocy lampy
- Stała barwa światła w ciągu całego cyklu trwałości lampy
- Długa trwałość lampy

Cechy produktu

- Temperatura barwowa: ok. 6000 K (światło dzienne)
- Wysoki wskaźnik oddawania barw: $R_a >$
- Ciągłe widmo w zakresie widzialnym
- Wysoka stabilność łuku elektrycznego
- Zdolność do „gorącego restartu”
- Ściemnialne
- Światło natychmiast po włączeniu



Dane techniczne

Dane elektryczne


Moc lampy	125 W
Prąd lampy	85 A
Rodzaj prądu	DC

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	2900 lm
Światłość	290 cd ¹⁾
Luminancja	20000 cd/cm ² ¹⁾

¹⁾ Typowe początkowe dane fotometryczne

Wymiary i waga



Długość	1500 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	127,00 mm
Masa produktu	10000 g

Trwałość

Trwałość	3000 / 1200 h ¹⁾
----------	-----------------------------

¹⁾ W pionowej pozycji pracy / W poziomej pozycji pracy

Dodatkowe dane produktu

Anoda (standardowe oznaczenie)	SFc12-4
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFcX12-4

Możliwości

Chłodzenie	Wymuszone
Dozwolona pozycja pracy	s 15 ¹⁾

Karta katalogowa produktu

Zastosowanie	Inny
--------------	------

1) Do pionowej pozycji pracy: anoda (+) u góry

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300508788
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f2c3d120-bbcb-487e-b775-f616dd801eac


Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300508788	OSRXBO150CROFR	-	-	-
4050300508788	OSRXBO150CROFR	-	-	-

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne w stanie gorącym i zimnym, lampy XBO muszą być eksploatowane w odpowiednich, zamkniętych obudowach. Podczas manipulowania nimi, zawsze używać dostarczonych w komplecie opakowań ochronnych. Mogą one być używane bez osłony jedynie w przypadku przedsięwzięcia odpowiednich środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.



Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300508788	XBO 150 W/CR OFR	Składane pudełko 1	165 mm x 95 mm x 48 mm	0.75 dm ³	180.00 g
4050300508795	XBO 150 W/CR OFR	Karton wysyłkowy 10	235 mm x 225 mm x 210 mm	11.10 dm ³	2028.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosińniki/łącza

Dokładniejsze informacje techniczne na temat lamp XBO oraz informacje dla producentów osprzętu sterującego są dostępne bezpośrednio w firmie OSRAM.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.