

Lok-it! Power Series (PS)



Obszar zastosowań

- not relevant
- Club & Disco
- Stage & Theatre
- not relevant
- Architecture & Architainment

Cechy produktu

- Compact design and short arc gap allows for smaller and brighter fixtures
- Fast lamp replacement with one-touch rotate and lock base and socket design
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp
- Improved ceramic base allows high voltage up to 35kV
- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency
- Power series offers enhanced performance features and versatility, including BRILLIANT lamps with high CRI and BLUE lamps that offer 7500K for bright white light



Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Ogólne informacje o produkcie				
Opis produktu	NAED5	Description	Family Brand Name	Krótki opis produktu
Lok-it! 1000/PS	55022	LOKIT 1000/PS 10/CS 1/SKU	Lok-it!	Lok-it! 1000/PS
Lok-it! 1000/PS Blue	55025	LOKIT 1000/PS BLUE 10/CS 1/SKU	Lok-it!	Lok-it! 1000/PS Blue
Lok-it! 1000/PS Brilliant	55024	LOKIT 1000/PS BRILLIANT 10/CS 1/SKU	Lok-it!	Lok-it! 1000/PS Brilliant
Lok-it! 1400/PS Brilliant	55026	LOKIT 1400/PS BRILLIANT 10/CS 1/SKU	Lok-it!	Lok-it! 1400/PS Brilliant
Lok-it! 1700/PS	55027	LOKIT 1700/PS 10/CS 1/SKU	Lok-it!	Lok-it! 1700/PS
Lok-it! 1800/PS Brilliant	55237	Lok-it! 1800W/PS BRILLIANT 10/CS 1/SKU		Lok-it! 1800/PS Brilliant
Lok-it! 2000/PS Brilliant	4062172169561	LOK-IT! 2000W/PS BRILLIANT 10/CS 1/SKU	Lok-it!	Lok-it! 2000/PS Brilliant

Opis produktu	Dane elektryczne		Dane fotometryczne	
	Moc znamionowa	Napięcie nominalne	Strumień świetlny	Temperatura barwowa
Lok-it! 1000/PS	1000 W	85 V	85000 lm	6000 K
Lok-it! 1000/PS Blue	1000 W	85 V	75000 lm	7200 K
Lok-it! 1000/PS Brilliant	1000 W	85 V	82000 lm	6000 K
Lok-it! 1400/PS Brilliant	1400 W	95.5 V	118000 lm	6000 K
Lok-it! 1700/PS	1700 W	84.5 V	135000 lm	6000 K
Lok-it! 1800/PS Brilliant	1800 W	88 V	148000 lm	6000 K
Lok-it! 2000/PS Brilliant	2000 W	108 V	165000 lm	6000 K

Physical Attributes & Dimensions				
Opis produktu	Odstęp między zimnymi elektrodami	Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Diameter (in)	Średnica
Lok-it! 1000/PS	5,5 mm	-	0.827 in	28.0 mm
Lok-it! 1000/PS Blue	5,5 mm	-		28.0 mm
Lok-it! 1000/PS Brilliant	5,5 mm	-		28.0 mm
Lok-it! 1400/PS Brilliant	5.3 mm	-		28.0 mm
Lok-it! 1700/PS	5.2 mm	-		28.0 mm
Lok-it! 1800/PS Brilliant	5.2 mm	-		28.5 mm
Lok-it! 2000/PS Brilliant		-		28.5 mm

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Średnica	Długość	Masa produktu	Temperatury i warunki pracy
				Dozwolona pozycja pracy
Lok-it! 1000/PS	28.0 mm	112.5 mm	57.00 g	Dowolny
Lok-it! 1000/PS Blue	28.0 mm	112.5 mm	57.00 g	
Lok-it! 1000/PS Brilliant	28.0 mm	112.5 mm	57.00 g	
Lok-it! 1400/PS Brilliant	28.0 mm	120.0 mm	60.00 g	
Lok-it! 1700/PS	28.0 mm	121.0 mm	60.00 g	
Lok-it! 1800/PS Brilliant	28.5 mm	121.0 mm	60.00 g	
Lok-it! 2000/PS Brilliant	28.5 mm	121.0 mm	60.00 g	

Opis produktu	Trwałość	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Average Rated Life	Podstawowy identyfikator artykułu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Substancja z listy kandydackiej 1
Lok-it! 1000/PS	950 hr	4052899382947 4008321788368 4052899965157	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
Lok-it! 1000/PS Blue	750 hr	4052899965171	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
Lok-it! 1000/PS Brilliant	750 hr	4052899568266 4052899965164	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
Lok-it! 1400/PS Brilliant	750 hr	4052899965195	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
Lok-it! 1700/PS	750 hr	4052899965201	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
Lok-it! 1800/PS Brilliant	750 hr	4062172047081	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
Lok-it! 2000/PS Brilliant	750 hr	4062172169561	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji

Karta katalogowa rodziny produktów

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach Lok-it! podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach / oprawach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Konieczne jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i obsługi oraz informacje dodatkowe są dostępne na życzenie lub znajdują się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.