

SharXS HTI




Obszar zastosowań

- not relevant
- Club & Disco
- Stage & Theatre
- not relevant
- Architecture & Architainment

Cechy produktu

- SHARXS lamps provide consistent lengths and bases within each SharXS family for simplified fixture designs (Baby SharXS - 93mm, SharXS - 136mm, Maxi SharXS - 220mm)
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Hot restart capability
- Natural tone of light with CRI as high as 90 for "Brilliant" types
- Pre-focus base for accurate lamp installation





SharXS HTI

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

		Ogólne informacje o produkcie		
Opis produktu	Krótki opis produktu	NAED5	Description	Family Brand Name
Baby SharXS HTI 250 W/D5/80	Baby SharXS HTI 250 W/D5/80			
Baby SharXS HTI 300 W/D5/57	Baby SharXS HTI 300 W/D5/57	54298	BABY SHARXS HTI 300W/D5/57 10/CS 1/SKU	Baby SharXS HTI
Baby SharXS HTI 300 W/D5/65	Baby SharXS HTI 300 W/D5/65	54299	BABY SHARXS HTI 300W/D5/65 10/CS 1/SKU	Baby SharXS HTI
Baby SharXS HTI 575 W/D5/56	Baby SharXS HTI 575 W/D5/56	54359	BABY SHARXS HTI 575W/D5/56 10/CS 1/SKU	Baby SharXS HTI
SHARXS HTI 400 W/D3/75 ¹⁾	SHARXS HTI 400 W/D3/75	54241	SHARXS HTI 400W/D3/75 10/CS 1/SKU	SharXS HTI
SHARXS HTI 700 W/D4/60 ²⁾	SHARXS HTI 700 W/D4/60	54282	SHARXS HTI 700W/D4/60 10/CS 1/SKU	SharXS HTI
SHARXS HTI 700 W/D4/75 ³⁾	SHARXS HTI 700 W/D4/75	54242	SHARXS HTI 700W/D4/75 10/CS 1/SKU	SharXS HTI
SHARXS HTI 1200 W/D7/60 ³⁾	SHARXS HTI 1200 W/D7/60	54268	SHARXS HTI 1200W/D7/60 10/CS 1/SKU	SharXS HTI
SharXS 1200W Brilliant ³⁾	SharXS 1200W Brilliant	55188	SHARXS 1200W BRILLIANT 10/CS 1/SKU	
SHARXS HTI 1200 W/D7/75 ²⁾	SHARXS HTI 1200 W/D7/75	54269	SHARXS HTI 1200W/D7/75 10/CS 1/SKU	SharXS HTI
SHARXS HTI 1500 W/D7/60 ⁴⁾	SHARXS HTI 1500 W/D7/60	54319	SHARXS HTI 1500W/D7/60 10/CS 1/SKU	SharXS HTI
Maxi SharXS HTI 1800 W	Maxi SharXS HTI 1800 W	4062172399807	MAXI-SHARXS HTI 1800W 10/CS 1/SKU	
Maxi SharXS HTI 2000 W	Maxi SharXS HTI 2000 W	54328	MAXI SHARXS HTI 2000W/D10/60 10/CS 1/SKU	SharXS HTI
		Dane elektryczne		
Opis produktu	Lamp Type	Moc znamionowa	Napięcie nominalne	Prąd znamionowy
Baby SharXS HTI 250 W/D5/80		250 W	95 V	3.3 A
Baby SharXS HTI 300 W/D5/57	DOUBLE ENDED	300 W	75 V	4.3 A
Baby SharXS HTI 300 W/D5/65	DOUBLE ENDED	300 W	95 V	3.6 A
Baby SharXS HTI 575 W/D5/56		575 W	93 V	7.2 A
SHARXS HTI 400 W/D3/75 ¹⁾		400 W	50 V	8.5 A
SHARXS HTI 700 W/D4/60 ²⁾		700 W	70 V	11 A
SHARXS HTI 700 W/D4/75 ³⁾		700 W	70 V	10 A

Karta katalogowa rodziny produktów

		Dane elektryczne		
Opis produktu	Lamp Type	Moc znamionowa	Napięcie nominalne	Prąd znamionowy
SHARXS HTI 1200 W/D7/60 ³⁾		1200 W	96.6 V	12.4 A
SharXS 1200W Brilliant ³⁾		1200 W	90 V	13.3 A
SHARXS HTI 1200 W/D7/75 ²⁾		1200 W	95.3 V	12.6 A
SHARXS HTI 1500 W/D7/60 ⁴⁾		1500 W	110 V	13.6 A
Maxi SharXS HTI 1800 W		1800 W	101 V	17.8 A
Maxi SharXS HTI 2000 W		2000 W	105 V	19 A

Opis produktu	Dane fotometryczne	Physical Attributes & Dimensions		
	Strumień świetlny	Odstęp między zimnymi elektrodami	Diameter (in)	Średnica
Baby SharXS HTI 250 W/D5/80	19000 lm	5,0 mm	0.630 in	16.0 mm
Baby SharXS HTI 300 W/D5/57	20000 lm	5,5 mm	0.630 in	16.0 mm
Baby SharXS HTI 300 W/D5/65	22000 lm	5,5 mm	0.630 in	16.0 mm
Baby SharXS HTI 575 W/D5/56	43000 lm	5,0 mm	1.024 in	16.0 mm
SHARXS HTI 400 W/D3/75 ¹⁾	26000 lm	3,0 mm	0.709 in	18.0 mm
SHARXS HTI 700 W/D4/60 ²⁾	59000 lm	4,0 mm	0.709 in	18.0 mm
SHARXS HTI 700 W/D4/75 ³⁾	59000 lm	4,0 mm	0.709 in	21.0 mm
SHARXS HTI 1200 W/D7/60 ³⁾	110000 lm	7,0 mm	0.866 in	21.0 mm
SharXS 1200W Brilliant ³⁾	110000 lm	7.6 mm	0.866 in	21.0 mm
SHARXS HTI 1200 W/D7/75 ²⁾	91000 lm	7,0 mm	0.866 in	21.0 mm
SHARXS HTI 1500 W/D7/60 ⁴⁾	145000 lm	7,0 mm	0.984 in	24.5 mm
Maxi SharXS HTI 1800 W	160000 lm	10,0 mm		30.5 mm
Maxi SharXS HTI 2000 W	200000 lm	10,0 mm	1.102 in	30.5 mm

Opis produktu	Średnica	Długość	Masa produktu	Temperatury i warunki pracy
				Dozwolona pozycja pracy
Baby SharXS HTI 250 W/D5/80	16.0 mm	93.0 mm	26.00 g	Dowolny
Baby SharXS HTI 300 W/D5/57	16.0 mm	93.0 mm	25.00 g	Dowolny
Baby SharXS HTI 300 W/D5/65	16.0 mm	93.0 mm	26.00 g	Dowolny
Baby SharXS HTI 575 W/D5/56	16.0 mm	93.0 mm	26.00 g	Dowolny
SHARXS HTI 400 W/D3/75 ¹⁾	18.0 mm	136.0 mm	30.00 g	Dowolny
SHARXS HTI 700 W/D4/60 ²⁾	18.0 mm	136.0 mm	33.00 g	Dowolny
SHARXS HTI 700 W/D4/75 ³⁾	21.0 mm	136.0 mm	33.00 g	Dowolny
SHARXS HTI 1200 W/D7/60 ³⁾	21.0 mm	136.0 mm	33.00 g	Dowolny
SharXS 1200W Brilliant ³⁾	21.0 mm	136.0 mm	33.00 g	Dowolny
SHARXS HTI 1200 W/D7/75 ²⁾	21.0 mm	136.0 mm	33.00 g	Dowolny
SHARXS HTI 1500 W/D7/60 ⁴⁾	24.5 mm	136.0 mm	35.00 g	Dowolny
Maxi SharXS HTI 1800 W	30.5 mm	220.0 mm	104.00 g	Dowolny
Maxi SharXS HTI 2000 W	30.5 mm	220.0 mm	104.00 g	Dowolny

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Chłodzenie	Maks. dop. temp. otoczenia spłaszcza	Maks. dopuszczalna temp. spłaszcza	Trwałość
				Average Rated Life
Baby SharXS HTI 250 W/D5/80	Wymuszone ⁵⁾	450 °C ⁶⁾	450 °C	3000 hr
Baby SharXS HTI 300 W/D5/57	Wymuszone ⁵⁾	450 °C ⁶⁾	450 °C	3000 hr
Baby SharXS HTI 300 W/D5/65	Wymuszone ⁵⁾	450 °C ⁶⁾	450 °C	750 hr
Baby SharXS HTI 575 W/D5/56	Wymuszone ⁵⁾	450 °C ⁶⁾	450 °C	500 hr
SHARXS HTI 400 W/D3/75 ¹⁾		450 °C	450 °C	1000 hr
SHARXS HTI 700 W/D4/60 ²⁾		450 °C ⁶⁾	450 °C	750 hr
SHARXS HTI 700 W/D4/75 ³⁾			450 °C	750 hr
SHARXS HTI 1200 W/D7/60 ³⁾			450 °C	750 hr
SharXS 1200W Brilliant ³⁾			450 °C	750 hr
SHARXS HTI 1200 W/D7/75 ²⁾	Wymuszone ⁵⁾	450 °C ⁶⁾	450 °C	750 hr
SHARXS HTI 1500 W/D7/60 ⁴⁾			450 °C	750 hr
Maxi SharXS HTI 1800 W			450 °C	750 hr
Maxi SharXS HTI 2000 W			450 °C	750 hr

Informacje dotyczące środowiska i regulacji
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006
(REACH)

Opis produktu	Podstawowy identyfikator artykułu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Substancja z listy kandydackiej 1
Baby SharXS HTI 250 W/D5/80	4008321129161	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
Baby SharXS HTI 300 W/D5/57	4008321129185	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
Baby SharXS HTI 300 W/D5/65	4008321129208	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
Baby SharXS HTI 575 W/D5/56	4008321129345	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
SHARXS HTI 400 W/D3/75 ¹⁾	4008321285157	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
SHARXS HTI 700 W/D4/60 ²⁾	4008321285218	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
SHARXS HTI 700 W/D4/75 ³⁾	4008321285232	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
SHARXS HTI 1200 W/D7/60 ³⁾	4008321285256	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
SharXS 1200W Brilliant ³⁾	4052899562622	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji

Karta katalogowa rodziny produktów

Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Opis produktu	Podstawowy identyfikator artykułu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Substancja z listy kandydackiej 1
SHARXS HTI 1200 W/D7/75 ²⁾	4008321285270	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
SHARXS HTI 1500 W/D7/60 ⁴⁾	4008321285294	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
Maxi SharXS HTI 1800 W	4062172399807	W pracy	
Maxi SharXS HTI 2000 W	4008321334947	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji

1) Również dostępna jako pakiet OEM składający się z 30 jednostek

2) XS = eXtreme Seal (maksymalna dopuszczalna temperatura folii 450 ° C)

3) Również dostępna jako pakiet OEM składający się z 30 jednostek /XS = eXtreme Seal (maksymalna dopuszczalna temperatura folii 450 ° C)

4) Może być zasilana w zakresie mocy 1200 W ... 1500 W

5) Wentylator

6) Mierzona na foli molibdenowej / w obszarze spłaszczona (eXtreme Seal Technology)

Karta katalogowa rodziny produktów

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach Maxi SharXS HTI podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach / oprawach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbita lampy, uwalnia się rtęć. Konieczne jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i obsługi oraz informacje dodatkowe są dostępne na życzenie lub znajdują się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.