

HTI Single End



Obszar zastosowań

- not relevant
- Club & Disco
- Stage & Theatre
- not relevant
- Architecture & Architainment

Cechy produktu

- High luminance
- High luminous efficacy and efficiency



Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Ogólne informacje o produkcie				
Opis produktu	NAED5	Description	Family Brand Name	Lamp Type
HTI 150 W ¹⁾	54078	HTI 150 W 12/CS 1/SKU	HTI	SINGLE END
HTI 152 W	54079	HTI 152 W 12/CS 1/SKU	HTI	
HTI 705 W/SE XS ²⁾				
HTI 1200 W/SE XS ²⁾	54141	HTI 1200 W/SE XS 1/CS 1/SKU	HTI	
HTI 2500 W/SE XS ³⁾				SINGLE END

		Dane elektryczne		
Opis produktu	Krótki opis produktu	Moc znamionowa	Napięcie nominalne	Prąd znamionowy
HTI 150 W ¹⁾	HTI 150 W	150 W	95 V	1.6 A
HTI 152 W	HTI 152 W	152 W	90 V	1.7 A
HTI 705 W/SE XS ²⁾	HTI 705 W/SE XS	700 W	70 V	10 A
HTI 1200 W/SE XS ²⁾	HTI 1200 W/SE XS	1200 W	95 V	13.8 A
HTI 2500 W/SE XS ³⁾	HTI 2500 W/SE XS	2500 W	105 V	23.8 A

		Dane fotometryczne			Physical Attributes & Dimensions	
Opis produktu		Strumień świetlny		Odstęp między zimnymi elektrodami	Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Średnica
HTI 150 W ¹⁾		9500 lm		5,0 mm	GY9.5	20.0 mm
HTI 152 W		10000 lm		6,8 mm	GY9.5	20.0 mm
HTI 705 W/SE XS ²⁾		57500 lm		4,0 mm	GY9.5	24.0 mm ⁶⁾
HTI 1200 W/SE XS ²⁾		105000 lm		7,0 mm	GY22 ⁸⁾	29.0 mm ⁶⁾
HTI 2500 W/SE XS ³⁾		240000 lm		14,0 mm	G22 ⁹⁾	33.0 mm

Opis produktu	Diameter (in)	Średnica	Długość	Masa produktu
HTI 150 W ¹⁾	0.787 in	20.0 mm	46.0 mm	9.30 g
HTI 152 W	0.787 in	20.0 mm	48.0 mm	9.50 g
HTI 705 W/SE XS ²⁾	0.945 in	24.0 mm	85.0 mm	18.00 g
HTI 1200 W/SE XS ²⁾	1.142 in	29.0 mm	135.0 mm	100.00 g
HTI 2500 W/SE XS ³⁾	1.299 in	33.0 mm	180.0 mm	138.00 g

		Temperatury i warunki pracy		
Opis produktu	Złączka: w wyposażeniu [PICOS]	Dozwolona pozycja pracy	Chłodzenie	Maks. dop. temp. otoczenia spłaszczca
HTI 150 W ¹⁾		Dowolny	Wymuszone ⁴⁾	450 °C ⁵⁾
HTI 152 W		Dowolny	Wymuszone ⁴⁾	450 °C ⁵⁾
HTI 705 W/SE XS ²⁾		p4 ⁷⁾	Wymuszone ⁴⁾	350 °C ⁵⁾
HTI 1200 W/SE XS ²⁾		Other ⁷⁾	Wymuszone ⁴⁾	450 °C ⁵⁾
HTI 2500 W/SE XS ³⁾	Yes	Other	Wymuszone ⁴⁾	450 °C ⁵⁾

Karta katalogowa rodziny produktów

	Trwałość	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Opis produktu	Average Rated Life	Podstawowy identyfikator artykułu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Substancja z listy kandydackiej 1
HTI 150 W ¹⁾	750 hr	4050300301402	W pracy	
HTI 152 W	2000 hr	4050300461519	W pracy	
HTI 705 W/SE XS ²⁾	500 hr	4050300618074	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
HTI 1200 W/SE XS ²⁾	750 hr	4050300371153	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
HTI 2500 W/SE XS ³⁾	600 hr	4050300371146	3978605c-1e11-462a-9ec2-94ccc12ef473	Lead

Opis produktu	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania
HTI 150 W ¹⁾		
HTI 152 W		
HTI 705 W/SE XS ²⁾		
HTI 1200 W/SE XS ²⁾		
HTI 2500 W/SE XS ³⁾	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.

1) Poziomy łuk

2) SE = Jednotrzonkowa/XS = eXtreme Seal (maksymalna dopuszczalna temperatura folii 450 ° C)

3) Trzonek GY22. Napięcie zapłonu może być przykładane tylko do cienkich pinów/XS = eXtreme Seal (maksymalna dopuszczalna temperatura folii 450 ° C)/Ważne: styki podstawy są zwarte; elektroda najdalej umieszczona jest podłączona za pomocą przewodu

4) Wentylator

5) Mierzona na foli molibdenowej / w obszarze spłaszcza (eXtreme Seal Technology)

6) Żarówka z uwzględnieniem trzonka

7) Prąd

8) Trzonek GY22. Napięcie zapłonu może być przykładane tylko do cienkich pinów

9) Ważne: styki podstawy są zwarte; elektroda najdalej umieszczona jest podłączona za pomocą przewodu

Karta katalogowa rodziny produktów

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach HTI podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach / oprawach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Koniecznie jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i obsługi oraz informacje dodatkowe są dostępne na życzenie lub znajdują się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.