

XBO Traditional & Xtreme Life (XL) Lamps




Obszar zastosowań

- Film Projection
- Spotlights
- Searchlights
- Solar Simulation

Cechy produktu

- High luminance (point source)
- Color temperature approximately 6000K - simulates daylight
- Continuous spectrum in the visible range
- High color rendering > 95
- High arc stability
- DC operation
- Hot restart
- Long lamp life with eXtreme Life technology



Karta katalogowa rodziny produktów



XBO XENON SHORT ARC LAMP - 3000WHTP CL



XBO XENON SHORT ARC LAMP - 2000 WH XL



XBO XENON SHORT ARC LAMPS

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Ogólne informacje o produkcie			
	NAED5	Description	Lamp Type	Krótki opis produktu
XBO 1000 W/HS OFR ¹⁾	69263	XBO 1000W/HS 1/CS 1/SKU	XENON	XBO 1000 W/HS OFR
XBO 1000 W/HSC OFR ²⁾	69264	XBO 1000W/HSC 1/CS 1/SKU	XENON	XBO 1000 W/HSC OFR
XBO 1000 W/HTP OFR ³⁾	69265	XBO 1000W/HTP 1/CS 1/SKU	XENON	XBO 1000 W/HTP OFR
XBO 2000 W/HS OFR ⁴⁾	69270	XBO 2000W/HS 1/CS 1/SKU		XBO 2000 W/HS OFR
XBO 1600 W XL OFR	69524	XBO 1600W/HS XL 1/CS 1/SKU		XBO 1600 W XL OFR
XBO 1600 W/HSC XL OFR	69525	XBO 1600W/HSC XL 1/CS 1/SKU	XENON	XBO 1600 W/HSC XL OFR
XBO 2000 W/SHSC OFR ⁵⁾				XBO 2000 W/SHSC OFR
XBO 2000 W/H XL OFR	69477	XBO 2000W/H XL 1/CS 1/SKU		XBO 2000 W/H XL OFR
XBO 2000 W/HTP XL OFR	69495	XBO 2000W/HTP XL 1/CS 1/SKU		XBO 2000 W/HTP XL OFR
XBO 2500 W/HS XL OFR	69507	XBO 2500W/HS XL 1/CS 1/SKU		XBO 2500 W/HS XL OFR
XBO 3000 W/H XL OFR	69478	XBO 3000W/H XL 1/CS 1/SKU		XBO 3000 W/H XL OFR
XBO 3000 W/HS XL OFR	69479	XBO 3000W/HS XL 1/CS 1/SKU		XBO 3000 W/HS XL OFR
XBO 3000 W/HTP XL OFR	69152	XBO 3000W/HTP XL 1/CS 1/SKU		XBO 3000 W/HTP XL OFR
XBO 4000 W/HSA OFR				XBO 4000 W/HSA OFR
XBO 4000 W/HS XL OFR	69474	XBO 4000W/HS XL 1/CS 1/SKU		XBO 4000 W/HS XL OFR
XBO 4000 W/HTP XL OFR				XBO 4000 W/HTP XL OFR
XBO 4500 W/HS XL OFR	4008321412881	XBO 4500W/HS XL 1/CS 1/SKU		XBO 4500 W/HS XL OFR
XBO 5000 W/H XL OFR				XBO 5000 W/H XL OFR
XBO 6000 W/HS XL OFR				XBO 6000 W/HS XL OFR
XBO 7000 W/HS XL OFR	69527	XBO 7000W/HS XL 1/CS 1/SKU		XBO 7000 W/HS XL OFR
XBO 10000 W/HS OFR ¹⁾				XBO 10000 W/HS OFR

Opis produktu	Family Brand Name	Dane elektryczne		Dane fotometryczne
		Moc znamionowa	Zakres prądu zasilającego	Luminancja
XBO 1000 W/HS OFR ¹⁾		1000 W	30...55 A	60000 cd/cm ² ⁶⁾

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Family Brand Name	Dane elektryczne		Dane fotometryczne
		Moc znamionowa	Zakres prądu zasilającego	Luminancja
XBO 1000 W/HSC OFR ²⁾		1000 W	30...55 A	60000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 1000 W/HTP OFR ³⁾		1000 W	30...55 A	45000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 2000 W/HS OFR ⁴⁾		2000 W	50...85 A	
XBO 1600 W XL OFR		1600 W	45...75 A	65000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 1600 W/HSC XL OFR		1600 W	50...70 A	70000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 2000 W/SHSC OFR ⁵⁾		2000 W	50...85 A	8000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 2000 W/H XL OFR		2000 W	50...85 A	80000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 2000 W/HTP XL OFR		2000 W	50...85 A	75000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 2500 W/HS XL OFR		2500 W	70...100 A	80000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 3000 W/H XL OFR		3000 W	70...110 A	85000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 3000 W/HS XL OFR	XBO	3000 W	70...110 A	90000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 3000 W/HTP XL OFR		3000 W	70...110 A	85000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 4000 W/HSA OFR		4000 W	80...150 A	105000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 4000 W/HS XL OFR		4000 W	80...150 A	90000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 4000 W/HTP XL OFR		4000 W	100...140 A	90000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 4500 W/HS XL OFR		4500 W	80...150 A	105000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 5000 W/H XL OFR		5000 W	100...150 A	95000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 6000 W/HS XL OFR		6000 W	110...165 A	105000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 7000 W/HS XL OFR		7000 W	110...165 A	100000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 10000 W/HS OFR ¹⁾		10000 W	160...200 A	90000 cd/cm ² ⁶⁾

Opis produktu	Strumień świetlny	Temperatura barwowa	Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	Odlegość a / LCL
XBO 1000 W/HS OFR ¹⁾	32000 lm	6000 K	98	95,0 mm ⁷⁾
XBO 1000 W/HSC OFR ²⁾	32000 lm	6000 K	98	95,0 mm ⁷⁾
XBO 1000 W/HTP OFR ³⁾	35000 lm	6000 K	98	123,0 mm ⁷⁾
XBO 2000 W/HS OFR ⁴⁾				145,0 mm ⁷⁾
XBO 1600 W XL OFR	70000 lm	6000 K	98	143,0 mm ⁷⁾
XBO 1600 W/HSC XL OFR	70000 lm	6000 K	98	95,0 mm ⁷⁾
XBO 2000 W/SHSC OFR ⁵⁾	80000 lm	6000 K	98	95,0 mm ⁷⁾
XBO 2000 W/H XL OFR				142,5 mm ⁷⁾
XBO 2000 W/HTP XL OFR	80000 lm	6000 K	98	142,5 mm ⁷⁾
XBO 2500 W/HS XL OFR				145,0 mm ⁷⁾
XBO 3000 W/H XL OFR				167,5 mm ⁷⁾
XBO 3000 W/HS XL OFR				145,0 mm ⁷⁾
XBO 3000 W/HTP XL OFR	130000 lm			162,5 mm ⁷⁾
XBO 4000 W/HSA OFR				171,0 mm ⁷⁾

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Strumień świetlny	Temperatura barwowa	Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	Odległość a / LCL
XBO 4000 W/HS XL OFR				171,0 mm ⁷⁾
XBO 4000 W/HTP XL OFR				167,5 mm ⁷⁾
XBO 4500 W/HS XL OFR				171,0 mm ⁷⁾
XBO 5000 W/H XL OFR				167,5 mm ⁷⁾
XBO 6000 W/HS XL OFR				170,5 mm ⁷⁾
XBO 7000 W/HS XL OFR				170,5 mm ⁷⁾
XBO 10000 W/HS OFR ¹⁾	500000 lm			170,5 mm ⁷⁾

Opis produktu	Physical Attributes & Dimensions			
	Odstęp między zimnymi elektrodami	Anoda (standardowe oznaczenie)	Katoda (standardowe oznaczenie)	Średnica
XBO 1000 W/HS OFR ¹⁾	3,6 mm	SFa27-11	SFcX27-8	40.0 mm
XBO 1000 W/HSC OFR ²⁾	3,6 mm	SK27/50	SFcX27-8	40.0 mm
XBO 1000 W/HTP OFR ³⁾	4,8 mm	SFa25-14	SFc25-14	46.0 mm
XBO 2000 W/HS OFR ⁴⁾	5,0 mm	SFaX27-9.5	SFa27-7.9	60.0 mm
XBO 1600 W XL OFR	4,8 mm	SFaX27-10	SFa27-12	52.0 mm
XBO 1600 W/HSC XL OFR	3,8 mm	SK27/50	SFcX27-8	46.0 mm
XBO 2000 W/SHSC OFR ⁵⁾	5,0 mm	SK27/50	SFcX27-8	46.0 mm
XBO 2000 W/H XL OFR	5,8 mm	SFaX27-10	SFa27-12	52.0 mm
XBO 2000 W/HTP XL OFR	5,8 mm	SFa25-14	SFc25-14	52.0 mm
XBO 2500 W/HS XL OFR	5,5 mm	SFaX27-9.5	SFa27-7.9	60.0 mm
XBO 3000 W/H XL OFR	6,0 mm	SFaX30-13	SFa30-14	66.0 mm
XBO 3000 W/HS XL OFR	6,0 mm	SFaX30-9.5	SFa30-7.9	60.0 mm
XBO 3000 W/HTP XL OFR	6,0 mm	SFa30-14	SFc27-14	60.0 mm
XBO 4000 W/HSA OFR	6,6 mm	SFaX30-9.5	SFa30-7.9	70.0 mm
XBO 4000 W/HS XL OFR	7,0 mm	SFaX30-9.5	SFa30-7.9	70.0 mm
XBO 4000 W/HTP XL OFR	7,0 mm	SFa30-14	SFc30-14	70.0 mm
XBO 4500 W/HS XL OFR	7,5 mm	SFaX30-9.5	SFa30-7.9	70.0 mm
XBO 5000 W/H XL OFR	7,5 mm	SFaX30-16	SFaX28-18	70.0 mm
XBO 6000 W/HS XL OFR	9,0 mm	SFaX30-9.5	SFa30-7.9	78.0 mm
XBO 7000 W/HS XL OFR	11,0 mm	SFaX30-9.5	SFa30-7.9	78.0 mm
XBO 10000 W/HS OFR ¹⁾	13,5 mm	SFaX30-9.5	SFa30-7.9	78.0 mm

Opis produktu	Średnica	Diameter (in)	Długość	Długość bez trzonka pinowego/połączenie
XBO 1000 W/HS OFR ¹⁾	40.0 mm	1.614 in	235.0 mm	205,00 mm
XBO 1000 W/HSC OFR ²⁾	40.0 mm	1.575 in	236.0 mm	220,00 mm
XBO 1000 W/HTP OFR ³⁾	46.0 mm	1.811 in	330.0 mm	277,00 mm
XBO 2000 W/HS OFR ⁴⁾	60.0 mm	2.362 in	302.0 mm	302,00 mm

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Średnica	Diameter (in)	Długość	Długość bez trzonka pinowego/połączenie
XBO 1600 W XL OFR	52.0 mm	2.047 in	235.0 mm	322,00 mm
XBO 1600 W/HSC XL OFR	46.0 mm	1.811 in	236.0 mm	222,00 mm
XBO 2000 W/SHSC OFR ⁵⁾	46.0 mm	1.811 in	236.0 mm	220,00 mm
XBO 2000 W/H XL OFR	52.0 mm	2.047 in	370.0 mm	322,00 mm
XBO 2000 W/HTP XL OFR	52.0 mm	2.047 in	375.0 mm	322,00 mm
XBO 2500 W/HS XL OFR	60.0 mm	2.362 in	342.0 mm	302,00 mm
XBO 3000 W/H XL OFR	66.0 mm	2.362 in	428.0 mm	382,00 mm
XBO 3000 W/HS XL OFR	60.0 mm	2.362 in	342.0 mm	302,00 mm
XBO 3000 W/HTP XL OFR	60.0 mm	2.598 in	405.0 mm	357,00 mm
XBO 4000 W/HSA OFR	70.0 mm		416.0 mm	370,00 mm
XBO 4000 W/HS XL OFR	70.0 mm	2.756 in	416.0 mm	370,00 mm
XBO 4000 W/HTP XL OFR	70.0 mm	2.756 in	410.0 mm	382,00 mm
XBO 4500 W/HS XL OFR	70.0 mm	2.756 in	413.0 mm	370,00 mm
XBO 5000 W/H XL OFR	70.0 mm	2.756 in	433.0 mm	382,00 mm
XBO 6000 W/HS XL OFR	78.0 mm	3.071 in	436.0 mm	393,00 mm
XBO 7000 W/HS XL OFR	78.0 mm	3.071 in	436.0 mm	393,00 mm
XBO 10000 W/HS OFR ¹⁾	78.0 mm		393.0 mm	393,00 mm

Opis produktu	Masa produktu	Złączka: w wyposażeniu [PICOS]	Temperatury i warunki pracy	
			Dozwolona pozycja pracy	Chłodzenie
XBO 1000 W/HS OFR ¹⁾	255.00 g		s 20 p 20 ⁸⁾	Wymuszone ⁹⁾
XBO 1000 W/HSC OFR ²⁾	303.00 g	Yes	s 20 p 20 ⁸⁾	Wymuszone
XBO 1000 W/HTP OFR ³⁾	331.00 g		s 30 p 30 ⁸⁾	Wymuszone
XBO 2000 W/HS OFR ⁴⁾	490.00 g	Yes	s 30 p 30 ⁸⁾	Wymuszone ⁹⁾
XBO 1600 W XL OFR	301.00 g		Other ¹⁰⁾	Wymuszone
XBO 1600 W/HSC XL OFR	321.00 g	Yes	s 20 p 20 ⁸⁾	Wymuszone
XBO 2000 W/SHSC OFR ⁵⁾	391.00 g	Yes	s 30 p 30 ⁸⁾	Wymuszone
XBO 2000 W/H XL OFR	534.00 g	Yes	s 30 p 30 ⁸⁾	Wymuszone
XBO 2000 W/HTP XL OFR	452.00 g		s 30 p 30 ⁸⁾	Wymuszone
XBO 2500 W/HS XL OFR	571.00 g	Yes	s 30 p 30 ⁸⁾	Wymuszone
XBO 3000 W/H XL OFR	687.00 g	Yes	s 30 p 30 ⁸⁾	Wymuszone ⁹⁾
XBO 3000 W/HS XL OFR	585.00 g	Yes	s 30 p 30 ⁸⁾	Wymuszone ⁹⁾
XBO 3000 W/HTP XL OFR	560.00 g		s 30 p 30 ⁸⁾	Wymuszone ⁹⁾
XBO 4000 W/HSA OFR	1022.00 g	Yes	s 20 p 20 ⁸⁾	Wymuszone ⁹⁾
XBO 4000 W/HS XL OFR	920.00 g	Yes	s 30 p 30 ⁸⁾	Wymuszone ⁹⁾
XBO 4000 W/HTP XL OFR	820.00 g	Yes	s 20 p 20 ⁸⁾	Wymuszone ⁹⁾
XBO 4500 W/HS XL OFR	1023.00 g	Yes	s 15 p 15 ⁸⁾	Wymuszone ⁹⁾
XBO 5000 W/H XL OFR	1028.00 g	Yes	s 15 p 15 ⁸⁾	Wymuszone ⁹⁾
XBO 6000 W/HS XL OFR	1025.00 g	Yes	s 15 p 15 ⁸⁾	Wymuszone ⁹⁾
XBO 7000 W/HS XL OFR	1025.00 g	Yes	s 15 p 15 ⁸⁾	Wymuszone ⁹⁾
XBO 10000 W/HS OFR ¹⁾	1030.00 g	Yes	s 15 p 15 ⁸⁾	Wymuszone ⁹⁾

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Maks. dop. temp. otoczenia spłaszczca	Trwałość	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Warranty Hours [PIM]	Podstawowy identyfikator artykułu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
XBO 1000 W/HS OFR ¹⁾	230 °C	2000 hrs	4008321082114	22b5c075-11fc-41b0-ad60-dec034d8f30c
XBO 1000 W/HSC OFR ²⁾	230 °C	2000 hrs	4008321082107	f094a128-1489-4dbf-8649-bb523f769078
XBO 1000 W/HTP OFR ³⁾	230 °C	2400 hrs	4008321081353 4062172030243	4a09dcc0-a0da-4682-93fa-303d254e4c80
XBO 2000 W/HS OFR ⁴⁾	230 °C	2400 hrs	4008321081360 4062172030359	e8ef51c8-36d5-458d-aa43-bff7de28bede
XBO 1600 W XL OFR	230 °C	3500 hrs	4008321299918 4062172031714	c83dcc90-6023-4924-b0d8-b34998daa554
XBO 1600 W/HSC XL OFR	230 °C	2500 hrs	4008321299932 4062172031721	7a9913f5-169b-4ced-8b20-4a10b8b6fd73 49877f08-b6d6-461c-b64a-018655e8a602
XBO 2000 W/SHSC OFR ⁵⁾	230 °C	2000 hrs	4008321082077	d7d8f0b3-9cce-48bc-b9a2-a440e89f5b64
XBO 2000 W/H XL OFR	230 °C	3500 hrs	4008321211781	9833f335-0b1f-45d1-96ec-3872939e7bed
XBO 2000 W/HTP XL OFR	230 °C	3500 hrs	4008321244031	6289c378-8cb7-40d8-bd67-f74e947878c5
XBO 2500 W/HS XL OFR	230 °C	2200 hrs	4062172030250 4008321299963	ea7f9ace-f767-4dd4-8383-1b55f8e488b7
XBO 3000 W/H XL OFR	230 °C	2200 hrs	4008321226174	57f4a7ba-4fa1-44ab-8b28-00f5e4847066
XBO 3000 W/HS XL OFR	230 °C	2200 hrs	4008321330031 4062172152341 4062172030311	dd2ddf15-037b-4473-8156-97498e721fb3 c331ba5b-e29f-4e83-9bdd-095d344154b8
XBO 3000 W/HTP XL OFR	230 °C	2200 hrs	4008321244017	847c6873-a086-4887-b5a4-0fcb40e47dbc
XBO 4000 W/HSA OFR	230 °C	1000 hrs	4008321412980	0b6df52f-0b97-4d4d-bcc0-6d1dab9f13b9
XBO 4000 W/HS XL OFR	230 °C	1500 hrs	4008321412812	65c64d0a-d452-470b-8914-c022a2c5a556
XBO 4000 W/HTP XL OFR	230 °C	1500 hrs	4008321412874	35c99854-8d47-47b1-bfdc-a286862d25e2
XBO 4500 W/HS XL OFR	230 °C	1400 hrs	4008321412881	2a7bfa41-544e-40aa-a314-c9fc5872b500

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Maks. dop. temp. otoczenia spłaszczca	Trwałość	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Warranty Hours [PIM]	Podstawowy identyfikator artykułu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
XBO 5000 W/H XL OFR	230 °C	1200 hrs	4008321412829	6666821c-6025-4ae2-9049-74872cf69c52
XBO 6000 W/HS XL OFR	230 °C	750 hrs	4008321412904 4062172030618	ff65d599-ce0d-4b3f-b2e1-ecbcefe3d8f1
XBO 7000 W/HS XL OFR	230 °C	650 hrs	4062172030625 4008321412928	1ed097d6-f451-4c5c-b29a-3f156fd7504f
XBO 10000 W/HS OFR ¹⁾	230 °C	500 hrs	4062172030724 4008321552327	7934c4e7-ad5d-4e20-9baa-2349e600f6ad cb26f713-f336-4c5c-b8f4-f0f8d52a0f47

Opis produktu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania
XBO 1000 W/HS OFR ¹⁾	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
XBO 1000 W/HSC OFR ²⁾	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
XBO 1000 W/HTP OFR ³⁾	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
XBO 2000 W/HS OFR ⁴⁾	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania
XBO 1600 W XL OFR	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
XBO 1600 W/HSC XL OFR	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
XBO 2000 W/SHSC OFR ⁵⁾	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
XBO 2000 W/H XL OFR	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
XBO 2000 W/HTP XL OFR	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
XBO 2500 W/HS XL OFR	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
XBO 3000 W/H XL OFR	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania
XBO 3000 W/HS XL OFR	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
XBO 3000 W/HTP XL OFR	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
XBO 4000 W/HSA OFR	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
XBO 4000 W/HS XL OFR	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
XBO 4000 W/HTP XL OFR	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
XBO 4500 W/HS XL OFR	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
XBO 5000 W/H XL OFR	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania
XBO 6000 W/HS XL OFR	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
XBO 7000 W/HS XL OFR	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
XBO 10000 W/HS OFR ¹⁾	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.

1) OFR = wersja bezozonowa/H = Do poziomej pozycji pracy/S = krótki

2) OFR = wersja bezozonowa/H = Do poziomej pozycji pracy/S = krótki/C = trzonek z przewodem

3) OFR = wersja bezozonowa/H = Do poziomej pozycji pracy/TP = Przewód z gwintem

4) H = Do poziomej pozycji pracy/S = krótki

5) OFR = wersja bezozonowa SHSC = super krótka wersja dla poziomej pozycji pracy, Połączenie przewodem anody (super krótkie) Podobne wymiary co XBO 1600 / HSC OFR

6) Mierzona w pionowej pozycji pracy

7) Odległość od końca trzonka do czubka elektrody (na zimno)

8) Do pionowej pozycji pracy: anoda (+) u góry

9) Pionowa i pozioma

10) Anoda u góry

Karta katalogowa rodziny produktów

Instrukcja bezpieczeństwa

Because of their high luminance, UV radiation and internal pressure in both the hot and cold state, XBO lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Xenon lamps are highly explosive. When hot, xenon lamps can cause burn marks. They should only be handled when the lamp is at room temperature. Always use the protective jackets supplied when handling these lamps. When packing the lamps and when installing or removing the lamps without their protective jackets, always wear protective clothing (face shield with neck protector, protective jacket and lint-free, cut-resistant gloves). For more information see the relevant in-pack leaflets and operating instructions.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.