

Lok-it! Power Series (PS)

HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.



Obszar zastosowań

– Architecture & Architainment



Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Dane elektryczne		Dane fotometryczne			Wymiary i waga	
	Napięcie nominalne	Prąd znamionowy	Znamionowy strumień świetlny	Temperatura barwowa	Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	Średnica	Długość
Lok-it! 1000/PS	850 V	8 A	85000 lm	6000 K	>80	280 mm	1125 mm
Lok-it! 1000/PS Blue	850 V	118 A	75000 lm	7200 K	>70	2800 mm	1125 mm
Lok-it! 1000/PS Brilliant	850 V	118 A	82000 lm	6000 K	95	2800 mm	1125 mm
Lok-it! 1400/PS Brilliant	955 V	147 A	118000 lm	6000 K	>93	2800 mm	1200 mm
Lok-it! 1700/PS	845 V	20 A	135000 lm	6000 K	>92	2800 mm	1210 mm
Lok-it! 1800/PS Brilliant	88.0 V	205 A	148000 lm	6000 K	>92	28.5 mm	121.0 mm
Lok-it! 2000/PS Brilliant	108 V	185 A	165000 lm	6000 K	95	2850 mm	1210 mm

Opis produktu	Odległość a / LCL	Odstęp między zimnymi elektrodami	Trwałość	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
			Trwałość	Date of Declaration	Primary Article Identifier
Lok-it! 1000/PS	56,0 mm	5,5 mm	750 h	06-03-2024	4008321788368 4052899965157 4052899561830
Lok-it! 1000/PS Blue	56,0 mm	5,5 mm	750 h	06-03-2024	4052899965171
Lok-it! 1000/PS Brilliant	56,0 mm	5,5 mm	750 h	06-03-2024	4052899382947 4052899965164 4052899568266
Lok-it! 1400/PS Brilliant	60,0 mm	5.3 mm	750 h	06-03-2024	4052899965195 4052899557994
Lok-it! 1700/PS	60,0 mm	5.2 mm	750 h	06-03-2024	4052899965201 4052899561854
Lok-it! 1800/PS Brilliant	60,0 mm	5.2 mm	750 h	06-03-2024	4062172040518 4062172047081
Lok-it! 2000/PS Brilliant			1000 h	07-03-2024	4062172166546 4062172169561

Opis produktu	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
Lok-it! 1000/PS	No declarable substances contained	In work
Lok-it! 1000/PS Blue	No declarable substances contained	No declarable substances contained
Lok-it! 1000/PS Brilliant	No declarable substances contained	In work
Lok-it! 1400/PS Brilliant	No declarable substances contained	In work

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
Lok-it! 1700/PS	No declarable substances contained	In work
Lok-it! 1800/PS Brilliant	No declarable substances contained	In work
Lok-it! 2000/PS Brilliant	No declarable substances contained	No declarable substances contained

Karta katalogowa rodziny produktów

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach Lok-it! podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach / oprawach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbitia lampy, uwalnia się rtęć. Konieczne jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i obsługi oraz informacje dodatkowe są dostępne na życzenie lub znajdują się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.